





## Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Produit installé	Compact: extraire NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Masterpact: extraire NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: extraire NT16 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
Description des pôles	1 3P: extraire NS1250 vertical installation 1 4P: extraire NS1250 vertical installation 1 3P: extraire NS1600 vertical installation 1 4P: extraire NS1600 vertical installation 1 3P: extraire NS630b...1000 vertical installation 1 4P: extraire NS630b...1000 vertical installation 1 3P: extraire NT06 à 10 vertical installation 1 4P: extraire NT06 à 10 vertical installation 1 3P: extraire NT12 vertical installation 1 4P: extraire NT12 vertical installation 1 3P: extraire NT16 vertical installation 1 4P: extraire NT16 vertical installation

Nombre de modules verticaux	<p>16 module(s): NS1250, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s): NS1600, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s): NS630b...1000, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s): NS1250, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s): NS1250, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NS1250, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s): NS1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NS1600, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>13 module(s): NS630b...1000, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NS630b...1000, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>13 module(s): NT06 à 10, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NT06 à 10, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s): NT06 à 10, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s): NT06 à 10, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s): NT12, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NT12, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>18 module(s): NT12, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s): NT12, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p> <p>15 module(s): NT16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>11 module(s): NT16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule</p> <p>16 module(s): NT16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule</p>
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	30 mm





## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,2 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	16,84 kg
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	20 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Poids de l'emballage 3	134,72 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------