Fiche produit Caractéristiques

03500

Prisma P - platine pour NW08-32 tous types





Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé	Masterpact: extraire NW0816 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: Fixe NW0816 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: extraire NW2025 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: Fixe NW2025 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: extraire NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation Masterpact: Fixe NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 3P: extraire NW0816 vertical installation 1 3P: Fixe NW0816 vertical installation 1 4P: extraire NW0816 vertical installation 1 4P: Fixe NW0816 vertical installation 1 3P: extraire NW2025 vertical installation 1 3P: Fixe NW2025 vertical installation 1 4P: extraire NW2025 vertical installation 1 4P: Fixe NW2025 vertical installation 1 3P: extraire NW32 vertical installation 1 3P: Fixe NW32 vertical installation 1 3P: Fixe NW32 vertical installation 1 4P: extraire NW32 vertical installation 1 4P: Fixe NW32 vertical installation

Nombre de modules verticaux

36 module(s): NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 27 module(s): NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 15 module(s): NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 19 module(s): NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 17 module(s): NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s): NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 18 module(s): NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s): NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 15 module(s): NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 20 module(s): NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 28 module(s): NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 17 module(s): NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s): NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 19 module(s): NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 15 module(s): NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 20 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 28 module(s): NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 17 module(s): NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s): NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 19 module(s): NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s): NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s): NW32, connexion de fond sur Canalis

Normes NF EN 61439-2
Certifications du produit ASEFA

dans 650 mm largecellule

Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	3,82 kg

```
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08...16 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton
```

vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20...25 Fixe par maneton

Emballage

0	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,75 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	20,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	24,35 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Poids de l'emballage 3	276,72 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois		