



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Nombre de modules verticaux	<p>15 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,31 mm bas ou haut 267 mm Plaques découpées 0,312 mm bas ou haut 317 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm

Hauteur	500 mm
Poids du produit	2,24 kg
Unité fonctionnelle	<p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	23,2 cm
Longueur de l'emballage 1	47,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,31 kg
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	21,607 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	44 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	98,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------