

LVS03241AX

PrismaSeT G Active/P - Plast. 3/4 NSX250 -7M-L600-vertic.-cde man.-Peint.RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 3 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe Linergy FC
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	350 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,1 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 direct 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 direct 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	36,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,139 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	160
Hauteur de l'emballage 2	79,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	199,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------