

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03710AX

PrismaSeT P Active - Plast.MT22

08/32-10M-3P4P-déb-ouv gauche-L650- Peint.RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Masterpact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,76 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,753 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------