

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS04495

## Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal

### MTZ2 - 3P 2500A - L=580mm



#### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier Masterpact Masterpact NW
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

#### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: face avant 600 + 400 mm: face arrière
Produit installé	Masterpact: extraire NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion Masterpact: fixe NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	2500 A
Longueur	580 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36</p>

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	11,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------