



DIMENSIONS



ACCESSOIRES



HIGH CHROMATIC LED

PRODUIT

Nom	SHOT LIGHT M IP65 1 4000K W
Référence	A2972112W
Coleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	710 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5 W
Courant	150 mA
Efficacité	142 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	37°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	5,83 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm
Poids	115 g
Poids avec emballage	200 g
Dimensions de l'emballage	101 x 95 x 88 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate
Test de fil incandescent	960°C



Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-8.6	-8.0	-8.3	-7.8	-7.6	-8.2	-7.6	-8.0	-7.4	-7.2	
	3H	-5.3	-4.7	-5.0	-4.5	-4.3	-5.4	-4.8	-5.1	-4.6	-4.3	
	4H	-3.9	-3.3	-3.6	-3.1	-2.8	-3.5	-2.9	-3.2	-2.7	-2.4	
	6H	-2.1	-1.6	-1.8	-1.4	-1.1	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4	
	8H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	-0.2	0.3	0.1	0.6	0.9	
4H	12H	-0.3	0.1	0.0	0.4	0.7	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	
	2H	-7.6	-7.1	-7.3	-6.8	-6.6	-7.3	-6.8	-7.0	-6.5	-6.3	
	3H	-4.3	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	-4.2	-3.7	-3.8	-3.4	-3.1	
	4H	-2.6	-2.3	-2.3	-1.9	-1.6	-2.0	-1.6	-1.7	-1.3	-1.0	
	6H	-0.6	-0.3	-0.2	0.0	0.4	0.2	0.6	0.6	0.9	1.3	
8H	8H	0.3	0.6	0.8	1.0	1.4	1.5	1.8	2.0	2.2	2.6	
	12H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	
	4H	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-0.8	-1.4	-1.1	-1.0	-0.7	-0.3	
	6H	0.4	0.6	0.9	1.1	1.5	1.2	1.4	1.6	1.8	2.3	
	8H	1.6	1.8	2.1	2.2	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	3.7	
12H	12H	3.1	3.2	3.5	3.7	4.2	4.0	4.2	4.5	4.6	5.1	
	4H	-1.6	-1.3	-1.1	-0.9	-0.5	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.1	
	6H	0.8	1.0	1.3	1.4	1.9	1.5	1.7	2.0	2.1	2.6	
		8H	2.1	2.3	2.6	2.7	3.2	3.1	3.2	3.6	3.7	4.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.7 / -2.1					+4.2 / -1.7					
S = 1.5H		+7.3 / -2.4					+6.7 / -2.0					
S = 2.0H		+9.4 / -3.0					+8.7 / -2.3					
Standard table		BK03					---					
Correction Summand		-13.0					---					
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux												

LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥕 Fruits & Vegetables		•	•		
🍰 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

