




DIMENSIONS



PRIX



Nom	LEX MINI DALI DIM TO WARM WN
Référence	A3780029WN
Coleur	Blanc-Noir
RAL	9016 & 9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1265 lm
Température de couleur	Dim to warm 3000 - 1800 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	11,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	110 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	60%
Angle du faisceau lumineux	72°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,79 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø105 mm
Poids	366 g
Poids avec emballage	511 g
Dimensions de l'emballage	194 x 163 x 119 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Lex Mini est la version de Lex en dimensions réduites. Comme son grand frère, il offre un excellent confort visuel grâce au double retrait de la LED tout d'abord dans le luminaire puis au fond d'un deuxième écran. Sa dimension réduite est cohérente avec ses proportions, harmonieuses par rapport à sa puissance et son flux.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.2	11.9	11.4	12.1	12.3	11.2	11.9	11.4	12.1	12.3	12.3
	3H	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6	13.4	14.1	13.7	14.3	14.6	14.6
	4H	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5	15.5
	6H	15.0	15.7	15.4	15.9	16.2	15.0	15.7	15.4	15.9	16.2	16.2
	8H	15.4	16.0	15.7	16.2	16.6	15.4	16.0	15.7	16.2	16.6	16.6
4H	2H	11.9	12.6	12.2	12.8	13.1	11.9	12.6	12.2	12.8	13.1	13.1
	3H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	15.5
	4H	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6	15.4	15.9	15.8	16.2	16.6	16.6
	6H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	17.5
	8H	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	17.8
8H	2H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	18.2
	3H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	16.9
	4H	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	18.0
	6H	17.4	17.6	17.8	18.1	18.5	17.4	17.6	17.8	18.1	18.5	18.5
	12H	17.8	18.0	18.3	18.5	19.0	17.8	18.0	18.3	18.5	19.0	19.0
12H	4H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	17.0
	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	18.2
	8H	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	18.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+2.4 / -1.8					+2.4 / -1.8					
S = 1.5H		+4.5 / -2.0					+4.5 / -2.0					
S = 2.0H		+6.3 / -2.3					+6.3 / -2.3					
Standard table		BK03					BK03					
Correction												
Summand		-1.0					-1.0					
Corrected Glare Indices referring to 1265lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

