




Dimensions



	Nom
	Référence
	Coleur
	RAL
	Catégorie

PRODUIT

NANO TILT SPOT DALI 3500K WT

A5410203WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

	Type
	Flux lumineux brut
	Température de couleur
	Stabilité chromatique
	Indice de reproduction chromatique
	Puissance
	Courant
	Efficacité
	Durée de vie de la LED
	Classe d'efficacité énergétique

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

625 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

5,5 W

250 mA

114 lm/W

L80B10 >55.000h

E

	Efficacité lumineuse
	Angle du faisceau lumineux

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

76%

18°

	Driver
	Valeurs de puissance du système
	Tension
	Fréquence
	Variation d'intensité
	Classe d'isolation électrique

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

7,42 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter

□

	Étanchéité
	Alimentation d'urgence
	Dimensions d'encastrement
	Angle d'inclinaison
	Poids
	Poids avec emballage
	Dimensions de l'emballage
	Unités par emballage
	Matériaux

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Ø44 mm

20°

165 g

210 g

155 x 75 x 60 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Nano est un exercice de synthèse formelle qui redéfinit les limites de l'éclairage technique, offrant un flux lumineux maximal tout en minimisant l'utilisation de matières premières. Conçu comme l'évolution du spot traditionnel grâce à son design compact et épuré, Nano délivre jusqu'à 640 lumens à partir d'un corps extrêmement réduit.

Diagramme polaire





Diagramme conique





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

