# Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque blanche Simon K45

REF K121A/9



#### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### **REMARQUES**

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

#### **FINITION**

Blanc



#### **MATÉRIAU**

**Divers** 

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

### MARCHÉ DISPONIBLE CE **RAL** 9003 SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm TYPE DE CONNECTEUR Encastré **FORMAT** Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland® INTENSITÉ (A) 16 A ΙP 20 (desconectado) / 40 (conectado) TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C) +70º C TENSION NOMINALE (V~) 4 kV



#### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

#### NOMBRE DE PÔLES

3

#### MARQUAGE DU TYPE DE PÔLES

Phase, Neutre et terre

#### RETRAIT DU CÂBLE DE CONNEXION

Only with tool

#### FIXATION DE LA DÉCHARGE DE TENSION

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40º C

#### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

#### TENSION (V~)

250 V~

#### PROFONDEUR (MM)

38 mm

#### **DIMENSIONS (MM)**

45 x 22,5

#### INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

9 mm



#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

#### RETRAIT DU CONNECTEUR

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

#### TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Fast

#### **ENTRETIEN**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

#### **RÉGLEMENTATION**

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

#### INFORMATIONS LOGISTIQUE



VOLUME PRODUIT
911400 MMQ

POIDS NET 0.023 KGM

**POIDS BRUT** 

### 0.023 KGM QUANTITÉ D'EMBALLAGE 10 HAUTEUR EMBALLAGE **70 MMT** LARGEUR EMBALLAGE 93 MMT PROFONDEUR EMBALLAGE 140 MMT **VOLUME EMBALLAGE** 911400 MMQ **POIDS NET** 0.23 KGM POIDS BRUT 0.23 KGM **EMBALLAGE EAN** 8426436046832

