

## Socle de distribution de goulotte de sol avec 4 trous pré-perçés pour 85x18 mm pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

REF KTA804/8



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-perçés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

#### FINITION

Métal

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour goulotte de plancher, mousse de protection, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

#### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

#### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

4 trous pré-perçés pour goulotte DCS 85 x 18 mm

#### DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

90 x 90 mm

#### PROFONDEUR (MM)

30 mm

#### DIMENSIONS (MM)

140 x 140 x 30

#### DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

140 x 140 x 3 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

1474200 MMQ

#### POIDS NET

0.415 KGM

#### POIDS BRUT

0.415 KGM

#### PRODUIT EAN

8426436036574

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### HAUTEUR EMBALLAGE

63 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

150 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

156 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1474200 MMQ

POIDS NET

0.415 KGM

POIDS BRUT

0.415 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436036574