



Amplificateur Boucle Magnétique inductive pour malentendants
Couverture jusqu'à 200 m2 - BIM

- Couvre jusqu'à 200 m2
Compresseur Dynamique : Si le signal audio en entrée est trop puissant, le compresseur protège l'amplificateur et l'installation
Correction des pertes métalliques : Réglage de la correction des pertes métalliques entre 0 et 3 dB/oct.
Alimentation fantôme : Utilisation d'un microphone à condensateur, alimentation 40V
Déclenchement d'alarme : En cas d'urgence, le message E/M stocké sur la carte SD est diffusé.
Priorité : Gestion de la priorité des entrées audio

Caractéristiques techniques

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Dimensions pièce, Courant de boucle, Résistance de boucle, Entrées, Alimentation fantôme, Sorties, Egaliseur graves, Egaliseur aigus, Bande passante, Rapport Signal/Bruit, Taux de distorsion, Température fonc., Alimentation, Poids, and Dimensions.

