



O300T

**Feu tournant OPTASON®
bien visible en extérieur**

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

Feu Ø 100 mm halogène 20 / 25W
montage sur fond plat, équerre ou pied



Avertisseurs optiques

POINTS FORTS

Feu tournant compact très visible : 20 ou 25 W selon tension
Facilité d'installation : montage sur fond plat, équerre ou pied

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type d'éclairage : | Halogène |
| Puissance lumineuse en watts : | 20 / 25 W (selon version) |
| Puissance lumineuse en candelas : | 125 cd (optique transparente) |
| Type d'ampoule : | Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 |
| Modes de fonctionnement : | Tournant : 180 tours / min |
| Indice de protection : | IP65 |
| Humidité relative : | 90 % à 20 °C |
| Poids : | 370 g |
| Dimensions : | 150 x Ø 100 mm |
| Entrées de câble : | 1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm 1 x M20 (bouchon inclus) |
| Section de câble : | 1,5 mm ² |
| Fixation / montage : | Montage sur fond plat, équerre ou pied (voir options) |
| Matériau : | Polycarbonate UL94 V-0 (f1) |


OPTIONS

Disponible en version LED, incandescence et xénon : voir pages 57 et 61
Équerre de fixation : référence EQO300
Pied de fixation, hauteur 140 mm : référence TUBE0300

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Indice de protection IP65 | Température d'utilisation +50°C -25°C | Température de stockage +70°C -40°C | Facteur de marche 100 % |
| Humidité relative 90 % | Poids 370 g | Puissance lumineuse 20/25 W | |

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE
EAC



Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

| Référence | Désignation | Tension | Consommation |
|-----------|------------------------------------|---------|--------------|
| O300T012X | Feu tournant halogène compact 20 W | 12 Vcc | 1,72 A |
| O300T024X | | 24 Vcc | 910 mA |
| O300T115X | Feu tournant halogène compact 25 W | 115 Vca | 216 mA |
| O300T230X | | 230 Vca | 117 mA |

| Référence | Désignation | Version compatible |
|----------------|--|--------------------|
| AMPG63512V20W | Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 20 W 12 V | O300T012 |
| AMPG63524V20W | Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 20 W 24 V | O300T024 |
| AMPG635110V25W | Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 25 W 115 V | O300T115 |
| AMPG635240V25W | Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 25 W 230 V | O300T230 |

Recommandations



**PIED DE FIXATION
POUR O300
Référence TUBE0300**



**EQUERRE DE FIXATION
POUR O300
Référence EQO300**



**O530BT
page 103**