




Fiche d'utilisation

BF-SPIKE3 BF-SPIKE3W



AC100-240V / 30W


Température de couleur :

BF-SPIKE3 : Blanc neutre 4000°K 3000 Lm / Filtres : Rouge/Vert/Bleu/Ambre


BF-SPIKE3W : Blanc chaud 3000°K 2700 Lm / Filtres : Rouge/Vert/Bleu/Ambre

Les LED de ce produit sont intégrées et ne peuvent pas être changées


NOTICE D'UTILISATION



• Comment utiliser les lentilles



• Pour changer les lentilles répéter cette même manipulation



ATTENTION

Ce matériel doit être installé par un professionnel.

