

Trépan Carbone Compatible SDS-max

DENTS CARBURE

Ref.

300
330
302
303


Applications

- Robustesse et performance pour gros travaux sanitaire et rénovation.
- Convient pour perforateur d'une puissance supérieure à 950W.
- Attachement cône.

Conseils

Lors de l'utilisation sur marteaux-perforateurs puissants (avec forte frappe), il faut :

- Éviter la frappe à vide (le moment où seul le foret centreur est dans la matière mais pas encore le trépan), pour cela il faut réaliser un pré-perçage en utilisant le centreur uniquement.
- Lors du montage du trépan, assurer le blocage de celui-ci sur le cône du porte-trépan.
- Toujours démarrer le perçage avec le trépan à l'aide du foret centreur positionné dans le pré-perçage.
- Retirer le centreur dès qu'il ne sert plus (c'est-à-dire dès que le trépan a commencé à travailler).



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
Trépan						
30	75	100	300D30	3336600016088	1	M
35	75	100	300D35	3336600016095	1	M
40	75	100	300D40	3336600012745	1	M
45	75	100	300D45	3336600016101	1	M
50	75	100	300D50	3336600016118	1	M
60	75	100	300D60	3336600012752	1	M
66	75	100	300D66	3336600012769	1	M
68	75	100	300D68	33366000187122	1	M
70	75	100	300D70	3336600016125	1	M
80	75	100	300D80	3336600016132	1	M
90	75	100	300D90	3336600016149	1	M
100	75	100	300D100	3336600012776	1	M
110	75	100	300D110	3336600016156	1	M
125	75	100	300D125	3336600016163	1	M
150	75	100	300D150	3336600186118	1	M
Foret centreur						
11	90	120	302	3336600012806	1	H



Twistpack incolore



Tube incolore clip noir

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Porte-trépan compatible SDS-max			
220	330L0220	3336600016194	1
420	330L0420	3336600012790	1
700	330L0700	3336600016200	1
900	330L0900	3336600063969	1



Clip noir

Ref	Gencod	Qt.
Kit d'extraction		
303	3336600012813	1



Twistpack incolore

