


# facilo

Forme plate pour  
les **zones difficiles**




ÉLECTRICITÉ

 **courant**  
au FIL DU CONDUIT




## 2 AXES






- **Briques monmur et descente de mur**  
Pas de rainurage des murs, pas de dégradation des isolants phoniques ou thermiques.
- **Dalles et ravaillages**  
Utilisation en dalle et ravaillage facilitée  
Chevauchement des gaines simplifié



## CONSEIL D'UTILISATION

faire des coudes de remontées en ICTA classique



-  **Seulement 12 mm d'épaisseur,**  
passage facilité lors de l'installation
-  **Taux de remplissage**  
équivalent à une gaine ICTA Ø20
-  **Aucune dégradation des supports est nécessaire,**  
un gain de temps considérable
-  **Conforme aux exigences de la RT 2020**
-  **Sa forme oblongue contribue à la réduction de l'épaisseur des murs / cloisons**

## LE PASSAGE EN ZONES DIFFICILES

Dans le sol, les électriciens se voient octroyer une **faible épaisseur en dalle et ravaillage**. L'utilisation de la gamme **facilo permet le chevauchement des gaines** et ainsi l'augmentation du nombre de circuits. En rénovation, le passage de gaines dans des zones encombrées est fréquent. La forme et les dimensions de la gaine **facilo** sont complètement adaptées à cette problématique et permettent un **gain de temps important** lors de la mise en œuvre.





**Matière :** Polyoléfines - **Résistance aux chocs :** 6 joules à -5°C - **Résistance à l'écrasement :** 750N à +23°C (± 2°C) - **Couleur :** Noir liseré blanc - **IK :** 08 - **Température minimale d'utilisation :** -5° C - **Température maximale d'utilisation :** +90° C - **Résistance d'isolement :** ≥ 100 Ω sous une tension de 500 V continue - **Non propagateur de la flamme :** Test brûleur 1Kw

## RÉFÉRENCES

### faciloflex

Désignation	Dim. (mm)	Réf.	Long. (m)	Pal. (ml)
faciloflex	29 x 12	29021524	50	1200

Tolérance ± 2 %

### facilofil

Désignation	Remplissage	réf.	long. (m)	pal. (ml)
facilofil	3G1,5-BRV/J	59024002	100	2000
facilofil	3G1,5-BOV/J	59024008	100	2000
facilofil	3G1,5-BNV/J	59024004	100	2000
facilofil	3G2,5-BRV/J	59024020	100	2000
facilofil	4G1,5-BRNV/J	59024014	100	2000

Tolérance ± 2 %

## LES ACCESSOIRES



### manchon

Désignation	Dim.(mm)	Sachet	Réf.
faciloflex/faciloflex	29 x 12	10	88021501
faciloflex/faciloflex	29 x 12	50	88021504
faciloflex/icta Ø 20	29 x 12	10	88021502*
faciloflex/icta Ø 20	29 x 12	50	88021505*
réducteur faciloflex/icta Ø 16	29 x 12	10	88021508*

Manchon disponible en sortie ICTA Ø 20 ou réducteur Ø 16

### collier cheville

Désignation	Sachet	Réf
faciloflex	10	88021503
faciloflex	50	88021506

