

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Réf. : ATT.26.03.1

Nous,

BLM SAS, dont le siège social se situe à Neung-sur-Beuvron (France),
attestons que l'ensemble des références listées ci-après sont soit :

pleinement conformes aux exigences relatives aux substances définies par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris la directive (UE) **2015/863 (RoHS 3)** du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II concernant la liste des substances réglementées. En conséquence, les métaux lourds suivants ne sont ni utilisés ni ajoutés intentionnellement à des concentrations supérieures aux seuils fixés par la directive RoHS (annexes II et III), conformément à la nomenclature de fabrication.





pleinement conformes aux exigences relatives aux substances définies par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris la directive (UE) **2015/863 (RoHS 3)** du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II par l'**exemption 6(c)**, en ce qui concerne la liste des substances réglementées. En conséquence, les métaux lourds suivants ne sont ni utilisés ni ajoutés intentionnellement à des concentrations supérieures aux seuils fixés par la directive RoHS (annexes II et III), conformément à la nomenclature de fabrication.





pleinement conformes aux exigences relatives aux substances définies par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil, y compris la directive (UE) **2015/863 (RoHS 3)** du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II par l'**exemption 6(c)**, et peut contenir du plomb >0,1% en masse. Dans ce cas précis, le plomb est inoffensif pour la santé des utilisateurs et le contact avec la peau est impossible (cas du boîtier de protection radiations).





Ces informations ont été confirmées par nos fournisseurs en Janvier 2026.






Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Fait à Neung-sur-Beuvron, le 29 janvier 2026.
Cordialement.









Références	Désignation détaillée	Visuel	Conforme ?
100072	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg7.		✓
100092	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg9.		✓
100112	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg11.		✓
100132	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg13.		✓
100172	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg16.		✓
100212	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg21.		✓
100292	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg29.		✓
100362	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg36.		✓
100422	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg42.		✓
100482	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles Pg48.		✓
100122	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO12.		✓
100162	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO16		✓
100182	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO16 bis.		✓
100202	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO20		✓
100222	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO20 bis.		✓
100252	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO25.		✓
100322	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO32.		✓
100402	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO40.		✓
100502	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO50.		✓
100632	Presse-étoupe polyamide gris à lamelles ISO63.		✓
100075	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg7.		✓
100095	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg9.		✓
100115	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg11.		✓
100135	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg13.		✓
100175	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg16.		✓
100215	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg21.		✓
100295	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg29.		✓
100365	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg36.		✓
100425	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg42.		✓
100485	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles Pg48.		✓
100125	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO12.		✓
100185	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO16.		✓
100205	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO20		✓
100225	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO20 bis.		✓
100245	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO25.		✓
100255	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO25 bis.		✓
100325	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO32.		✓
100405	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO40.		✓
100505	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO50.		✓
100635	Presse-étoupe polyamide noir à lamelles ISO63.		✓





100074	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg7.		✓
100094	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg9.		✓
100114	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg11.		✓
100134	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg13,5.		✓
100174	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg16.		✓
100214	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg21.		✓
100294	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg29.		✓
100364	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg36.		✓
100484	Presse-étoupe nickelé à lamelles Pg42.		✓
100124	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO12×1,5.		✓
100164	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO16×1,5.		✓
100184	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO16×1,5.		✓
100204	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO20×1,5.		✓
100254	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO25×1,5.		✓
100264	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO25×1,5.		✓
100324	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO32×1,5.		✓
100334	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO32×1,5.		✓
100404	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO40×1,5.		✓
100414	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO40×1,5.		✓
100504	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO50×1,5.		✓
100524	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO50×1,5.		✓
100634	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO63×1,5.		✓
100654	Presse-étoupe nickelé à lamelles ISO63×1,5.		✓
100099	Presse-étoupe inox à lamelles Pg9 (4 à 8mm).		✓
100119	Presse-étoupe inox à lamelles Pg11 (5 à 10mm).		✓
100139	Presse-étoupe inox à lamelles Pg13,5 (6 à 12mm).		✓
100179	Presse-étoupe inox à lamelles Pg17 (10 à 14mm).		✓
100219	Presse-étoupe inox à lamelles Pg21 (13 à 18mm).		✓
100299	Presse-étoupe inox à lamelles Pg29 (18 à 25mm).		✓
100369	Presse-étoupe inox à lamelles Pg36 (22 à 32mm).		✓
100429	Presse-étoupe inox à lamelles Pg42 (30 à 38mm).		✓
100489	Presse-étoupe inox à lamelles Pg48 (34 à 44mm).		✓
100129	Presse-étoupe inox à lamelles ISO12 (3,0 à 6,5mm).		✓
100169	Presse-étoupe inox à lamelles ISO16 (4 à 8mm).		✓
100209	Presse-étoupe inox à lamelles ISO20 (6 à 12mm).		✓
100259	Presse-étoupe inox à lamelles ISO25 (10 à 14mm).		✓
100329	Presse-étoupe inox à lamelles ISO32 (13 à 18mm).		✓
100409	Presse-étoupe inox à lamelles ISO40 (18 à 25mm).		✓
100509	Presse-étoupe inox à lamelles ISO50 (22 à 32mm).		✓
100639	Presse-étoupe inox à lamelles ISO63 (34 à 44mm).		✓







101074	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg7.		✓
101094	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg9.		✓
101114	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg11.		✓
101134	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg13,5.		✓
101174	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg16.		✓
101214	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg21.		✓
101364	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg36.		✓
101424	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg42.		✓
101484	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM Pg48.	✓	
101124	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO12×1,5.		✓
101164	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO16×1,5.		✓
101184	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO16×1,5.		✓
101204	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO20×1,5.		✓
101254	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO25×1,5.		✓
101324	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO32×1,5.		✓
101334	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO32×1,5.		✓
101404	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO40×1,5.		✓
101414	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO40×1,5.		✓
101504	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO50×1,5.		✓
101514	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO50×1,5.		✓
101634	Presse-étoupe nickelé à lamelles CEM ISO63×1,5.	✓	
102072	Ecrou polyamide gris Pg7.		✓
102092	Ecrou polyamide gris Pg9.		✓
102112	Ecrou polyamide gris Pg11.		✓
102132	Ecrou polyamide gris Pg13.		✓
102172	Ecrou polyamide gris Pg17.		✓
102212	Ecrou polyamide gris Pg21.		✓
102292	Ecrou polyamide gris Pg29.		✓
102362	Ecrou polyamide gris Pg36.		✓
102422	Ecrou polyamide gris Pg42.	✓	
102482	Ecrou polyamide gris Pg48.	✓	
102122	Ecrou polyamide gris ISO12.		✓
102162	Ecrou polyamide gris ISO16.		✓
102202	Ecrou polyamide gris ISO20.		✓
102252	Ecrou polyamide gris ISO25.		✓
102322	Ecrou polyamide gris ISO32.		✓
102402	Ecrou polyamide gris ISO40.		✓
102502	Ecrou polyamide gris ISO50.		✓
102632	Ecrou polyamide gris ISO63.	✓	








102075	Ecrou polyamide noir Pg7.		✓
102095	Ecrou polyamide noir Pg9.		✓
102115	Ecrou polyamide noir Pg11.		✓
102135	Ecrou polyamide noir Pg13.		✓
102175	Ecrou polyamide noir Pg17.		✓
102215	Ecrou polyamide noir Pg21.		✓
102295	Ecrou polyamide noir Pg29.		✓
102425	Ecrou polyamide noir Pg42.		✓
102485	Ecrou polyamide noir Pg48.		✓
102125	Ecrou polyamide noir ISO12.		✓
102165	Ecrou polyamide noir ISO16.		✓
102205	Ecrou polyamide noir ISO20.		✓
102255	Ecrou polyamide noir ISO25.		✓
102325	Ecrou polyamide noir ISO32.		✓
102405	Ecrou polyamide noir ISO40.		✓
102505	Ecrou polyamide noir ISO50.		✓
102074	Ecrou nickelé Pg7.		✓
102094	Ecrou nickelé Pg9.		✓
102114	Ecrou nickelé Pg11.		✓
102134	Ecrou nickelé Pg13.		✓
102174	Ecrou nickelé Pg16.		✓
102214	Ecrou nickelé Pg21.		✓
102294	Ecrou nickelé Pg29.		✓
102364	Ecrou nickelé Pg36.		✓
102424	Ecrou nickelé Pg42.		✓
102484	Ecrou nickelé Pg48.		✓
102124	Ecrou nickelé ISO12.		✓
102164	Ecrou nickelé ISO16.		✓
102204	Ecrou nickelé ISO20.		✓
102254	Ecrou nickelé ISO25.		✓
102324	Ecrou nickelé ISO32.		✓
102404	Ecrou nickelé ISO40.		✓
102504	Ecrou nickelé ISO50.		✓
102634	Ecrou nickelé ISO63.		✓
102904	Ecrou nickelé ISO90.		✓
102014	Ecrou nickelé ISO110.		✓
102104	Ecrou nickelé NPT 1".		✓
102184	Ecrou nickelé NPT 1 1/2".		✓
102154	Ecrou nickelé NPT 1 1/4".		✓
102144	Ecrou nickelé NPT 1/2".		✓
102344	Ecrou nickelé NPT 3/4".		✓
102384	Ecrou nickelé NPT 3/8".		✓

102079	Ecrou inox Pg7.		<input checked="" type="checkbox"/>
102099	Ecrou inox Pg9.		<input checked="" type="checkbox"/>
102119	Ecrou inox Pg11.		<input checked="" type="checkbox"/>
102139	Ecrou inox Pg13.		<input checked="" type="checkbox"/>
102179	Ecrou inox Pg16.		<input checked="" type="checkbox"/>
102219	Ecrou inox Pg21.		<input checked="" type="checkbox"/>
102299	Ecrou inox Pg29.		<input checked="" type="checkbox"/>
102369	Ecrou inox Pg36.		<input checked="" type="checkbox"/>
102429	Ecrou inox Pg42.		<input checked="" type="checkbox"/>
102489	Ecrou inox Pg48.	<input checked="" type="checkbox"/>	
102129	Ecrou inox ISO12.		<input checked="" type="checkbox"/>
102169	Ecrou inox ISO16.		<input checked="" type="checkbox"/>
102209	Ecrou inox ISO20.		<input checked="" type="checkbox"/>
102259	Ecrou inox ISO25.		<input checked="" type="checkbox"/>
102329	Ecrou inox ISO32.		<input checked="" type="checkbox"/>
102409	Ecrou inox ISO40.		<input checked="" type="checkbox"/>
102509	Ecrou inox ISO50.		<input checked="" type="checkbox"/>
102639	Ecrou inox ISO63.	<input checked="" type="checkbox"/>	
103074	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg7.		<input checked="" type="checkbox"/>
103094	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg9.		<input checked="" type="checkbox"/>
103114	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg11.		<input checked="" type="checkbox"/>
103134	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg13.		<input checked="" type="checkbox"/>
103174	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg16.		<input checked="" type="checkbox"/>
103214	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg21.		<input checked="" type="checkbox"/>
103294	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg29.		<input checked="" type="checkbox"/>
103364	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg36.		<input checked="" type="checkbox"/>
103424	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg42.		<input checked="" type="checkbox"/>
103484	Ecrou nickelé gratteur CEM Pg48.	<input checked="" type="checkbox"/>	
103124	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO12.		<input checked="" type="checkbox"/>
103164	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO16.		<input checked="" type="checkbox"/>
103204	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO20.		<input checked="" type="checkbox"/>
103254	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO25.		<input checked="" type="checkbox"/>
103324	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO32.		<input checked="" type="checkbox"/>
103404	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO40.		<input checked="" type="checkbox"/>
103504	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO50.		<input checked="" type="checkbox"/>
103634	Ecrou nickelé gratteur CEM ISO63.		<input checked="" type="checkbox"/>
103162	Presse-étoupe V0 à lamelles gris clair ISO16.		<input checked="" type="checkbox"/>
103202	Presse-étoupe V0 à lamelles gris clair ISO20.		<input checked="" type="checkbox"/>
103252	Presse-étoupe V0 à lamelles gris clair ISO25.		<input checked="" type="checkbox"/>

104072	Bouchon bombé polyamide gris Pg7.		✓
104092	Bouchon bombé polyamide gris Pg9.		✓
104112	Bouchon bombé polyamide gris Pg11.		✓
104132	Bouchon bombé polyamide gris Pg13.		✓
104172	Bouchon bombé polyamide gris Pg16.		✓
104212	Bouchon bombé polyamide gris Pg21.		✓
104292	Bouchon bombé polyamide gris Pg29.		✓
104362	Bouchon bombé polyamide gris Pg36.		✓
104122	Bouchon bombé polyamide gris ISO12.		✓
104162	Bouchon bombé polyamide gris ISO16.		✓
104202	Bouchon bombé polyamide gris ISO20.		✓
104252	Bouchon bombé polyamide gris ISO25.		✓
104322	Bouchon bombé polyamide gris ISO32.		✓
104402	Bouchon bombé polyamide gris ISO40.		✓
104502	Bouchon bombé polyamide gris ISO50.		✓
104075	Bouchon bombé polyamide noir Pg7.		✓
104095	Bouchon bombé polyamide noir Pg9.		✓
104115	Bouchon bombé polyamide noir Pg11.		✓
104135	Bouchon bombé polyamide noir Pg13.		✓
104175	Bouchon bombé polyamide noir Pg16.		✓
104295	Bouchon bombé polyamide noir Pg29.		✓
104365	Bouchon bombé polyamide noir Pg36.		✓
104125	Bouchon bombé polyamide noir ISO12.		✓
104165	Bouchon bombé polyamide noir ISO16.		✓
104205	Bouchon bombé polyamide noir ISO20.		✓
104255	Bouchon bombé polyamide noir ISO25.		✓
104325	Bouchon bombé polyamide noir ISO32.		✓
104405	Bouchon bombé polyamide noir ISO40.		✓
105142	Bouchon ventilateur standard polyamide gris GC ISO12.		✓
105152	Bouchon ventilateur médium polyamide gris GC ISO12.		✓
105162	Bouchon ventilateur haute polyamide gris GC ISO12.		✓
105145	Bouchon ventilateur polyamide médium noir court ISO12.		✓
105155	Bouchon ventilateur polyamide médium noir long ISO12.		✓
105129	Bouchon ventilateur inox standard ISO12.		✓
105149	Bouchon ventilateur inox haute ISO12.		✓
105169	Bouchon ventilateur inox standard ISO16.		✓
105209	Bouchon ventilateur inox standard ISO20.		✓
105164	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO16.		✓
105204	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO20.		✓
105254	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO32.		✓
105324	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO32.		✓
105404	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO40.		✓
105504	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO50.		✓
105634	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO63.		✓
105644	Presse-étoupe nickelé CEM nouvelle version ISO63 bis.		✓

107122	Obturateur polyamide noir ISO12/Pg7.		✓
107162	Obturateur polyamide noir ISO16/Pg9.		✓
107202	Obturateur polyamide noir ISO20/Pg13.		✓
107222	Obturateur polyamide noir ISO20/Pg16.		✓
107252	Obturateur polyamide noir ISO25/Pg21.		✓
107322	Obturateur polyamide noir ISO32/Pg29.		✓
107402	Obturateur polyamide noir ISO40/Pg36.		✓
107502	Obturateur polyamide noir ISO50/Pg42.		✓
107632	Obturateur polyamide noir ISO63/Pg48.		✓
108634	Presse-étoupe nickelé grosse section ISO63 avec écrou.		✓
108724	Presse-étoupe nickelé grosse section ISO72 avec écrou.		✓
108804	Presse-étoupe nickelé grosse section ISO80 avec écrou.		✓
108104	Presse-étoupe nickelé grosse section ISO 110 avec écrou.		✓
109164	Presse-étoupe double bague silicone ISO16.		✓
109204	Presse-étoupe double bague silicone ISO20.		✓
109254	Presse-étoupe double bague silicone ISO25.		✓
109324	Presse-étoupe double bague silicone ISO32.		✓
109404	Presse-étoupe double bague silicone ISO40.		✓
109072	Réducteur polyamide gris Pg9 / Pg7.		✓
109112	Amplificateur polyamide gris Pg9 / Pg11.		✓
111092	Réducteur polyamide gris Pg11 / Pg9.		✓
111132	Amplificateur polyamide gris Pg11 / Pg13.		✓
112162	Amplificateur polyamide gris ISO12 / ISO16.		✓
113092	Réducteur polyamide gris Pg13 / Pg9.		✓
113112	Réducteur polyamide gris Pg13 / Pg11.		✓
113172	Amplificateur polyamide gris Pg13 / Pg16.		✓
116112	Réducteur polyamide gris Pg16 / Pg11.		✓
116122	Réducteur polyamide gris ISO16 / ISO12.		✓
116132	Réducteur polyamide gris Pg16 / Pg13.		✓
116202	Amplificateur polyamide gris ISO16 / ISO20.		✓
116212	Amplificateur polyamide gris Pg16 / Pg21.		✓
117092	Réducteur polyamide gris Pg16 / Pg9.		✓
120162	Réducteur polyamide gris ISO20 / ISO16.		✓
120252	Amplificateur polyamide gris ISO20 / ISO25.		✓
121112	Réducteur polyamide gris Pg21 / Pg11.		✓
121132	Réducteur polyamide gris Pg21 / Pg13.		✓
121172	Réducteur polyamide gris Pg21 / Pg16.		✓
121292	Amplificateur polyamide gris Pg21 / Pg29.		✓
125162	Réducteur polyamide gris ISO25/ISO16.	✓	
125202	Réducteur polyamide gris ISO25 / ISO20.	✓	

125322	Amplificateur polyamide gris ISO25 / ISO32.		✓
129212	Réducteur polyamide gris Pg29 / Pg21.		✓
129362	Amplificateur polyamide gris Pg29 / Pg36.		✓
132162	Réducteur polyamide gris ISO32 / ISO16.		✓
132202	Réducteur polyamide gris ISO32 / ISO20.		✓
132252	Réducteur polyamide gris ISO32 / ISO25.		✓
132402	Amplificateur polyamide gris ISO32 / ISO40.		✓
136292	Réducteur polyamide gris Pg36 / Pg29.		✓
136422	Amplificateur polyamide gris Pg36 / Pg42.		✓
140202	Réducteur polyamide gris ISO40 / ISO20.		✓
140252	Réducteur polyamide gris ISO40 / ISO25.		✓
140322	Réducteur polyamide gris ISO40 / ISO32.		✓
140502	Amplificateur polyamide gris ISO40 / ISO50.		✓
142362	Réducteur polyamide gris Pg42 / Pg36.		✓
142482	Amplificateur polyamide gris Pg42 / Pg48.		✓
148422	Réducteur polyamide gris Pg48 / Pg42.		✓
150322	Réducteur polyamide gris ISO50 / ISO32.		✓
150402	Réducteur polyamide gris ISO50 / ISO40.		✓
150632	Amplificateur polyamide gris ISO50 / ISO63.	✓	
163502	Réducteur polyamide gris ISO63 / ISO50.	✓	
155094	Presse-étoupe nickelé ventilateur Pg9.		✓
155134	Presse-étoupe nickelé ventilateur Pg13.		✓
155124	Presse-étoupe nickelé ventilateur ISO12.		✓
155184	Presse-étoupe nickelé ventilateur ISO16.		✓
155204	Presse-étoupe nickelé ventilateur ISO20.		✓
165162	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' gris ISO16 avec outil.		✓
165202	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' gris ISO20 avec outil.		✓
165252	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' gris ISO25 avec outil.		✓
165322	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' gris ISO32 avec outil.		✓
165165	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' noirs ISO16 avec outil.		✓
165205	Sachet de 10 Presse-étoupes Easyclick' noirs ISO20 avec outil.		✓
166162	Presse-étoupe Easyclick' gris ISO16.		✓
166202	Presse-étoupe Easyclick' gris ISO20.		✓
166252	Presse-étoupe Easyclick' gris ISO25.		✓
166322	Presse-étoupe Easyclick' gris ISO32.	✓	
166165	Presse-étoupe Easyclick' noir ISO16.		✓
166205	Presse-étoupe Easyclick' noir ISO20.		✓
186129	Presse-étoupe hygiénique inox ISO12.		✓
186169	Presse-étoupe hygiénique inox ISO16.		✓
186209	Presse-étoupe hygiénique inox ISO20.		✓
186259	Presse-étoupe hygiénique inox ISO25.		✓

300070	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg7.		✓
300090	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg9.		✓
300110	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg11.		✓
300130	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg13.		✓
300170	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg17.		✓
300210	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg21.		✓
300290	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg29.		✓
300360	Conduit Métalloflex' acier galvanisé Pg36.		✓
300300	Conduit Métalloflex' acier galvanisé 3''.		✓
300400	Conduit Métalloflex' acier galvanisé 4''.		✓
311072	Conduit polyamide léger fendu Pg7.		✓
311092	Conduit polyamide léger fendu Pg9.		✓
311112	Conduit polyamide léger fendu Pg11.		✓
311172	Conduit polyamide léger fendu Pg16.		✓
311212	Conduit polyamide léger fendu Pg21.		✓
311292	Conduit polyamide léger fendu Pg29.		✓
311362	Conduit polyamide léger fendu Pg36.		✓
311482	Conduit polyamide léger fendu Pg48.		✓
401202	Connecteur étanche Basse tension 2 entrées.		✓
401302	Connecteur étanche Basse tension 3 entrées.		✓
401322	Connecteur étanche Basse Tension repiquage.		✓
680760	Boîtier d'encastrement Protection Radiations Ø74 P58,5.		✓
710100	Fiche-douille DCL E27.		✓