


## Boîtier d'appareillage Blue Box

<b>Désignation :</b>	Boîtier Blue Box - Version "Appareillage"
<b>Les + produit :</b>	Boîtier robuste. Pattes de fixation plastique situées au niveau des vis d'appareillage pour un meilleur maintien. Entrée des conduits perpendiculaire à l'axe des vis, les entrées sont verticales par rapport à l'alignement des vis d'appareillage. Entrées en prédécoupes ouvrables en une seule opération.
<b>Matière :</b>	Polypropylène
<b>Tenue au fil incandescent :</b>	 Essai n°106384-610838
<b>Collerette d'appui :</b>	Large
<b>Utilisation :</b>	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
<b>Couleur :</b>	Bleu
<b>Normalisation :</b>	Conforme EN 60670-1:2005 & EN 60695-2-11
<b>Certification :</b>	NF n°610975



Référence BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Nombre d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
610409	Boîtier Blue Box D.67 prof.40 mm	67	40	4	50	2700
600509	Boîtier Blue Box D.67 prof.50 mm	67	50	4	50	3200
600559	Boîtier Blue Box D.67 prof.55 mm	67	55	4	50	2400
620719	Btier Blue Box Double Entraxe 71mm	67	40	8	50	1800
630719	Btier Blue Box Triple Entraxe 71mm	67	40	10	50	1500
610869	Boîtier Blue Box 32 Amp.	86	40	4	25	1750
693409	Lot de 3000 Blue Box D.67 P.40mm	67	40	4	-	3000
613409	Lot 300 Blue Box + 1 scie-cloche	67	40	4	300	3600
690640	Cache de protection Blue Box			-	50	-

Cotes en mm