

Boîte de dérivation DERIV'BOX standard

Les + produit :

Volume optimisé, couvercle réglable horizontalement. Colletterte d'appui extra-large et convexe pour une finition parfaite. Réglage de l'alignement du couvercle. Tableau de repérage des circuits à l'intérieur du couvercle. Pattes de maintien métalliques. Vis de fixation fournies avec le couvercle de finition et vis de serrage avec double filet. Marquage sur le fond de la boîte des entraxes de perçage (Ø 67).

Matière :

Boîte & Couvercle : Polypropylène

Volume de travail :

De 400 à 2350 cm³ (selon le modèle choisi)

Tenue au fil incandescent :



Certification :

Couleur :

Corps : bleu
Couvercle : blanc



| Référence BLM | Désignation | Cond. sachet |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 610095 | Dériv'Box standard 100x100 Prof. 40mm | 1 |
| 610120 | Dériv'Box standard 120x120 Prof.40mm | 1 |
| 610170 | Dériv'Box standard 120x170 Prof.40mm | 1 |
| 610180 | Dériv'Box standard 180x180 Prof.50mm | 1 |
| 610245 | Dériv'Box standard 250x190 Prof.50mm | 1 |

| | Répartition des entrées de conduits | | | |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|----|
| | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 610095 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 610120 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 610170 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 610180 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 610245 | 2 | 6 + 1 fond | 6 + 1 fond | 2 |

Cotes en mm