

Boîte de dérivation OPTIBOX recyclée avec membranes 650°C

Répartition des entrées de câbles

515100

Entrées n°1 et n°2
pour câble 10 mm

Entrées n°3, n°4 et n°5
pour tube-câble 16 mm

Entrées n°8, n°9 et n°10
pour tube-câble 16 mm

Entrées n°6 et n°7
pour câble 10 mm

560309

Entrées n°4 et n°5 pour tube-câble 4-14 / 16 / 20

Entrées n°2 et n°3
pour tube-câble 4-14 / 16 / 20

Entrées n°6 et n°7
pour tube-câble 4-14 / 16 / 20

Entrée n°1 pour tube-câble 4-14 / 16 / 20

Référence BLM	Désignation	Dimensions intérieures			Couvercle	Nombre d'entrées	Conditionnement carton	Conditionnement palette
		Lg.	Larg.	Haut.				
515100	Boîte OPTIBOX IP55 90 x 40 P.36	80	40	30	Clipsable	10 latérales	50	3000
560309	Boîte OPTIBOX IP55 80 x 80 P.42	80	80	42	Clipsable	7 latérales	50	1800

Cotes en mm