




Couleur: ■ gris

Remarque sur l'unité d'emballage (Unité d'emb.) et sous unité d'emballage (SUE)
Si vous commandez une Unité d'emb. complète, vous recevrez notre blister en carton durable emballé dans un emballage Prêt-A-Vendre.
Si vous commandez une quantité inférieure à une Unité d'emb. complète, vous recevrez le blister en carton durable sans carton Prêt-A-Vendre.

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées.

Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- Sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données de raccordement

Connexion 1	
Type d'actionnement	Verrouillage

Données géométriques

Largeur	49,4 mm / 1.945 inch
Hauteur	21,3 mm / 0.839 inch
Profondeur	40,1 mm / 1.579 inch

Données mécaniques

Mode de construction	Size 2
Type de fixation	Connexion volante
Indice de protection	IPX8
adapté	for 6 mm² splicing connectors



Données du matériau		
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur	gris	
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène	
Charge calorifique	0 MJ	
Poids	25,5 g	

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... +85 °C	
Température ambiante (stockage)	0 ... +40 °C	

Données commerciales		
ETIM 9.0	EC001170	
ETIM 8.0	EC001170	
Unité d'emb. (SUE)	36 (3) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	IT	
GTIN	4055144097290	
Numéro du tarif douanier	85389099990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Approbations / certificats											
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant									
											
Homologation	Norme	Nom du certificat									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938									
		<table><tr><th>Homologation</th><th>Norme</th><th>Nom du certificat</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Homologation	Norme	Nom du certificat	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Homologation	Norme	Nom du certificat									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 207-1432	

Documentation					
Description du système			Informations complémentaires		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1156.45 KB	Certificate	pdf	2308.76 KB
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1191.37 KB	DLG Test Report 7438	pdf	1455.46 KB

Texte complémentaire		
207-1432	xml	3.58 KB
207-1432	docx	20.44 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	
2D/3D Models 207-1432	

Indications de manipulation

Montage

Ouvrez la Gelbox au niveau des loquets latéraux.

Placer la borne câblée dans la Gelbox.

Placer la borne câblée dans la Gelbox.

Fermer la Gelbox.

Fermez bien le loquet.

De nouveau accessible :

- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants

Tirer la languette vers le haut et déchirer la perforation du couvercle à l'avant.

Enfoncer les perforations sur les côtés.

Déchirer le couvercle au-dessus de la perforation.

Comme présentoir de comptoir : plier la languette arrière au niveau du pli, la redresser et la fixer dans la découpe du carton.



Si la languette n'est pas utilisée, la déchirer par la perforation.