




Couleur: ■ violet Identique à la figure

Configurer les repères de manière individuelle

Ces repères peuvent d'ailleurs être marqués individuellement grâce à notre configurateur Smart Designer. Pour cela, il vous suffit de cliquer à droite sur le bouton "Configurer" et de marquer les repères selon vos souhaits. Vous pourrez ensuite demander l'offre correspondante dans le configurateur. Pour ce faire, il est nécessaire de se connecter au configurateur.

Pour commander à nouveau, il vous suffit d'utiliser la référence que nous vous avons communiquée et qui se trouve également dans le logiciel via vos projets.

Vous avez des questions sur le configurateur WAGO Smart Designer ?
Vous pouvez ensuite envoyer votre question directement à l'adresse e-mail smart.designer@wago.com Envoyer.

Données techniques	
Procédure de repérage	Traçage
Impression	vierge
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques	
Hauteur	152 mm / 5.984 inch
Largeur	56,8 mm / 2.236 inch
Profondeur	3,2 mm / 0.126 inch
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004



Données du matériau	
Couleur	violet
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,7 g
Charge calorifique	0,201 MJ

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332638104
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 248-501/000-024	

Documentation

Texte complémentaire			
248-501/000-024	19.02.2019	xml 2.64 KB	
248-501/000-024	19.09.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE	
EPLAN Data Portal 248-501/000-024	

Indications de manipulation

Repérage

Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB